

エイド みみより通信

2012
Vol.3
30周年記念号

1982 (昭和57年)



ニイガタエイド株式会社を設立(寺尾)

1986 (昭和61年)



佐渡店を出店

1987 (昭和62年)



新潟市万代1丁目に本店を移転

1997 (平成9年)



現住所に本店を移転

1999 (平成11年)



長岡店を出店

2004 (平成16年)



新潟店を出店

2007 (平成19年)



白根店を出店

特集 ニイガタエイド30年の歩み 補聴器30年の歩み 「RICタイプ」ってなあに?

お客様紹介コーナー「私の趣味」
補聴器Q&A、みみより情報、スタッフコラム
4コマ漫画「教えて!エイドマン」
社長のクッキングコーナー「MACO'Sキッチン」
クロスワードパズル

愛されて30年



ニイガタ エイド 株式会社

ニイガタエイド

30年の歩み

The 30th Anniversary

今年5月で、弊社は30周年を迎えました。

創業時から現在に至るまでの30年を振り返ってみました。

代表取締役社長 佐藤 誠

1982年 1人でのスタート

西区寺尾にある医療機器店内の一角をお借りしてのスタートでした。市内の補聴器販売店に6年在籍してからの独り立ちだったので、格好良く言えば、開業または独立と華々しい話ですが、多くの不安を抱えての出発でした。最初の4～5年は、私1人だったため、営業で外に出る時には、医療機器店のスタッフさんに電話番号をお願いする等、協力して頂きながらなんとかやっていました。その頃は、外での営業が中心で、早くお客様に来て頂けるような店舗を構えたい、という一心で頑張りました。車は、親切な先生から安く譲って頂いたものを使用し、とにかくあちこち走り回っていました。当時お世話になった方々とは、今でも公私共に変わらぬお付き合いをさせて頂いています。創業10年、20年、30年とその時々思い出が蘇ります。



創業時の社長、
お店の前でパチリ！



設立当時の看板

創業4年後、1986年佐渡店オープン

初めて店舗を構えたのは、新潟市内ではなく佐渡でした。当時は週に一度、佐渡の病院や医院を訪問していました。朝一番の便で向かい、帰りは夕方の便に間に合うようにと、時間が限られていたので、先生が補聴器を必要とする患者さんを集めて下さるわけですが、時間内に対応しきれず、迷惑をお掛けする事が多々ありました。そんな状況が続いたため、佐渡への出店を決めました。出店にまつわる思い出は多くありますが、中でも特に印象に残っているのは、いつもお世話になっていた民宿から、開店祝いに布団を頂いた事です。佐渡店内に寝泊まりできるスペースを設けた事を知り、以後民宿を利用しなくなるにも関わらず、わざわざ布団を打ち直し、届けてくれたのです。その心遣いには本当に感動しました。



佐渡店開店時



佐渡店開店当時は
介護用品も
多く取り扱っていました

1987年 万代に進出、

市内に店舗を構えるという念願の夢が実現

佐渡出店の約1年後に、寺尾から万代へ移り、本店として新たにスタートしました。寺尾にいた頃は、時間と人手に限りがあるため、補聴器を購入して頂いたお客様に十分なアフターケアを行えない事が一番気がかりでしたが、万代に店舗を構え、スタッフが増え、お客様に何時でも来て頂ける環境ができ、やっと私が理想とされていた体制が整いました。お客さまも徐々に増え、毎日忙しく過

ごした事を思い出します。その後、3Fから同じビルの1Fへ移動し、1997年に現住所へ移転しました。



1999～2007年

長岡店・新津店・白根店オープン

長岡店については、初めはメガネ店の一角をお借りして、長岡営業所として1988年にスタートしました。営業活動を続ける中、定期訪問するルートが増え、お客様の数も増え、営業所という形では対応しきれなくなったため、その11年後の1999年に、長岡店として店舗を構えました。その後、2004年に新津店、2007年に白根店を出店しました。この2店舗に関しては、その地域の医院を定期訪問している関係もあり、周辺にお住まいのお客様が多くなってきたため、各地に出店する事を決めました。それまで、本店へいらっしゃるお客様から、「お店が近くなって便利」というお言葉を頂くたびに、出店して良かったと感じています。



24時間TVにも参加

急速に進化した補聴器、 我々スタッフの技術力が試される時代

振り返ってみると、流れるような30年でした。補聴器も大きく変化してきました。私が初めて耳あな型補聴器を見た時は、まだ箱型と耳かけ型のみを取り扱っている頃で、いつかこの小さく目立たない補聴器が主流になる時代が来るのでは…と思っていましたが、まさかオーダーメイドの耳あな型補聴器がこんなに早く普及するとは思ってもみませんでした。現代の補聴器は多様化し、我々の技術力がより試される状況になっています。今後のニイガタエイドの発展継続は、スタッフ各自の技術力にかかっていると感じています。また、補聴器の販売は、店舗でしっかりと対応ができる事がベストだと考えており、今後もその方針を変えずに邁進していきたいと思っています。

最後に…

30年を迎える事が出来たのも、私共から補聴器をお求め頂いたお客様方、耳鼻科の先生方、メーカー各社、お取引頂いている皆様方、そしてスタッフ全員のお陰と思っています。感謝を込め、今後とも皆様に喜んで頂けるお店づくりを行ってきたいと思います。

この30年で、補聴器も大きな進化を遂げてきました。

1980年代前半 アナログ補聴器の時代

この頃は、ほとんどが耳かけ型補聴器でした。大きさは今の物とそんなに変わりませんが、音質はまったく違いましたね。当時の補聴器は、雑音などもよく拾うため、「補聴器はうるさい」というイメージを持つ方が多かったと思います。



1980年代の耳かけ型補聴器

1980年代後半 プログラマブル補聴器登場

ワイデックス社のプログラマブル補聴器「クワトロ(写真右)」が登場した時は、びっくりしました。4種類の使用環境に合わせた設定(静かな場所用/騒がしい場所用など)や、手元での音量調整ができ、音質もやわらかく、お客様に喜ばれました。又、補聴器本体も小さくて良かったですね。



ワイデックス「クワトロ」

1980～1990年代 小型の耳あな型補聴器(CIC)登場※

「目立たない補聴器」ということで、注目されました。CIC補聴器の出現によって、耳型を取るのに随分講習会を受けました。懐かしいです。1998年には、国内の耳あな型補聴器の出荷台数が、耳かけ型補聴器を上回りました(補聴器工業会調べ)。

※CIC: Completely In the Canal



CIC補聴器

1990年代半ば フルデジタル補聴器登場

デジタルになってできる事が多くなり、騒音制御やハウリング抑制など、様々な機能が開発されました。「補聴器はうるさい」というイメージも変わり始めた時期だと思います。フィッティング方法もデジタル化され、パソコンを用いるようになりました。パソコンで補聴器を調整する事は、今では当たり前のようですが、当時は慣れるまで大変でした。



多くの機能が搭載されたデジタル補聴器

2000～2010年代 小型耳かけ型補聴器、ワイヤレスシステム、さらに小さな耳あな型補聴器登場

ここ10年あたりで、小型耳かけ型補聴器が次々と発売され、聴力レベルが軽い方にも違和感無く使って頂く事ができるようになってきました。この流れによって、2009年には、耳かけ型補聴器の国内出荷台数が、耳あな型補聴器を再び上回りました(補聴器工業会調べ)。また、補聴器を通してテレビや電話の音を聞くための「ワイヤレスシステム」も、各メーカーから次々と登場しました。「ワイヤレスシステム」を使う事によって、使用環境も広がってきたように思います。そして今年2012年には、さらに小さな「外から見えない耳あな型補聴器」が登場しました。



小型耳かけ型補聴器



ワイヤレスシステム



外から見えない耳あな型補聴器

今後、補聴器はどのように進化していくのでしょうか？

着け心地がよく、言葉も聞き取りやすく、あらゆる環境で効果が上がるような…よりよい補聴器が開発される事を願っています。価格については、需要が増える事によって下がってくるのではないかと思います。いずれにしても、どんなによい補聴器が開発されても、我々販売する者の技術や知識が向上しなければ、使用している皆様に満足を与える事ができないと思っています。全社員で頑張っ、皆様に納得出来る補聴器を提供していきたいと思っています。

ニイガタエイド株式会社
代表取締役社長 佐藤 誠

今後とも
ニイガタエイドを
宜しくお願い
致します。



特集 いま人気の**耳かけ型補聴器**

「RICタイプ」ってなあに？

耳かけ型補聴器の新しい主流 「RICタイプ」

耳かけ型補聴器も時代と共に進化してきました。特に近年は、「RICタイプ（またはRITE）※」が主流になりつつあります。今回は、この「RICタイプ」の構造や優れている点についてご紹介します。

※RIC:Receiver In the Canal
RITE:Reciever In The Ear

「RICタイプ」の構造

現在、耳かけ型補聴器は大きく2つに分類されます。従来からある「耳かけ型」と「RICタイプ」です。補聴器は、主にマイク（音の入口）、アンプ（音を増幅する部分）、レシーバー（音の出口）という3つの部品から構成されていますが、「耳かけ型」（右図上）がその3つの部品全てを補聴器本体内部に配置しているのに対し、「RICタイプ」（右図下）は、レシーバーを本体から分離し、耳の中に入るように配置しています。つまり、「RICタイプ」は、レシーバーから鼓膜までの距離が「耳かけ型」に比べて、ずっと短くなっています。

「RICタイプ」のメリット その1 小さい軽い目立たない！

レシーバーが本体の外に出ているため、本体サイズが小さく、着け心地が軽い事が特長的です。また、耳に掛かる部分が細いワイヤーなので、耳に掛かっていても目立ちません。着け心地の軽さや目立たなさを重視する方にはぴったりのタイプです。

従来からある耳かけ型



マイク・アンプ・レシーバーは本体内部

RIC タイプ




マイク・アンプは本体内部

「RICタイプ」のメリット その2 耳あな型の良いところを再現！

レシーバーから鼓膜までの距離が縮まると、少ない増幅で十分な音量を届ける事ができます。また、音はフックやチューブといった管を通ると、音の共鳴が起こり、ある周波数が強くなったり、弱くなったりといった音質の変化が生れますが、RICタイプは、そのような影響を受けずに、補聴器の音をそのままの音質で届ける事ができます。これらの特長は、もともと耳あな型が持っていたメリットでしたが、RICタイプはレシーバーを耳の中に配置する事で、耳あな型が持つメリットを再現しています。

「RICタイプ」のメリット その3 耳あな型と比べてハウリングが起きにくい！

ハウリングは、①補聴器から出た音が耳栓の隙間などを通して耳の外に漏れ、②その音がまた補聴器に入り、再び増幅され…という事が繰り返されて発生します（下図参照）。つまり、音の入口と出口が近いほどハウリングが起きやすくなります。RICタイプは、耳あな型に比べて、音の入口と出口が離れているため、ハウリングが起きにくいという耳かけ型のメリットが生かされています。



ハウリングのイメージ図

ご試聴はお気軽にどうぞ！

このように、RICタイプは、耳あな型と耳かけ型のメリットを融合した補聴器と言えます。各社ともに幅広いラインナップを取り揃えています。店頭でお試しいただけますので、お気軽にスタッフまでお声掛けください。

【Pick UP!】RICタイプ

ワイデックス社「スーパー」

198,000円/448,000円
適応聴力: 中度～重度
今年4月に発売された新製品
小さなサイズで高出力を実現



ユニロン社「クオラム (moxi)」

160,000～398,000円
適応聴力: 軽度～高度
今年3月に発売された新製品
価格・適応範囲を広く設けたモデル



みみより情報))))

補聴器の日 特別講演会のご案内

「補聴器を、正しく知ってもらうために。」

開催日：6月10日（日）午前10時～午後4時

会場：新潟テルサ3F（無料駐車場完備）

新潟市中央区鐘木185-18

※入場無料・事前予約不要・先着150名様

※当日は、要約筆記・手話通訳者を配置します。

《当日の講演会予定》

午前11時～12時

「補聴器を、正しく知ってもらうために。」

講師/新潟県補聴器キープソン

（本町ふるまち耳鼻科院長）佐藤 斎 先生

午後2時～3時

「補聴器有効活用のコツ」

講師/特定非営利活動法人

日本補聴器技能者協会副理事長 福澤 理 先生

主催:一般社団法人日本補聴器販売店協会新潟県部会（ニイガタエイド内）

お問い合わせ先:TEL025-244-8803 FAX025-244-8804

どなたでも
お気軽に
ご参加頂けます！



「補聴器の日」
マスコミキャラクター
ロロくん

スタッフ コラム

「こいつちゃ～佐渡！」

こんにちは。佐渡店の山崎直美です。

今回は、佐渡の自然豊かな歴史スポットを皆様にご紹介します。このみごとな「天然杉」は、推定樹齢200年～400年。江戸時代に、佐渡金山で精製に使う薪炭を確保するため、幕府が山林の保管もしていたそうです。その杉が現在も残されていました。今は遊歩道としていつでも気軽に楽しむ事が出来ます。

これから旅行やお出掛けするには良い季節。。補聴器をつけて小鳥のさえずりや小川のせせらぎを聞きながらお友達と森林浴を楽しんでみませんか。きっとパワーをもらえるはずですよ。



4本の杉が根を同じくして伸びた四天王杉

私の趣味

今回、ご紹介するのは、ニイガタエイド白根店のお客様で、詩吟を趣味とされている近藤修様です。近藤さんは、なんと詩吟歴33年！詩吟、またその思い出についてお話し頂きました。

「詩吟と私」

30年ほど前に、知人にすすめられて教室に通うようになりました。もともと周りが声が良いと言われることがあったのですが、そのせいか、すんなり詩吟に馴染むことができました。現在は、月湊の教室で詩吟の練習をしています。先生がご高名な方なので、多方面から習いに来る方がいらっしゃいます。

詩吟には、1人で吟ずる独吟、複数人で順に吟ずる連吟、合唱のように声を合わせる合吟といった形が



近藤さん直筆の「胡隠君を尋ね」

あります。また、詠む詩も様々で、私の十八番は「胡隠君を尋ね」（高啓1336-1374）という漢詩ですが、ほかに短歌や俳句などを詠むこともあります。

「詩吟の思い出」

結婚式の仲人を頼まれる事が幾度もあり、ある時、祝の詩「結婚祝の詩」を披露したところ、好評だったため、それを機に依頼されることが増えてしまいました。気が付いたら、結婚式で詩を詠むのは、7回にもなっていました（笑）。

一番の思い出は、平成21年に5人合吟にて、県大会で優勝したこと。今でもそのときに頂いたトロフィーは、大事に床の間に飾ってあります。

「趣味の中の補聴器」

普段の会話はもちろんですが、詩吟教室や仲間内の会話の時に重

近藤 修 様



●エイド歴/15年 ●趣味/詩吟 ●趣味歴/33年

宝しています。また、詩を詠む時などは、自分の声が良すぎて響くことがあるので（笑）、音量をうまく調整して使っています。



「詩吟は元気の源」

大きな声で発声することは、健康にもよいので、元気でいるうちは続けたいと思っています。



教えて！

エイドマンの乾燥器



空気電池には穴が開いているため、乾燥すると電池内部の電解液が蒸発してしまう。取り外した電池は、紛失しないように乾燥ケースの磁石シートの上に置こう。電池のプラス面を下にすることで、自己放電を軽減する事も出来るんだ。そして、汗をかいた時だけでなく、補聴器は毎日乾燥ケースに入れる習慣をつけよう。ONボタンを押すだけで、素早く**乾燥・除菌・脱臭**してくれる補聴器専用乾燥器「クイックエイド」もおススメ。是非試してみてください！



クイックエイド
(クレイドル付)
7,860円(税込)

Q&A

質問

「認定補聴器専門店」とは？

答え

補聴器を扱う上で、店舗設備が適切であることが認められたお店です。

認定補聴器技能者の在中、専門設備の設置、取扱商品の充実、医師との連携などの運営基準をもとに審査が行われます。現在、審査に合格した認定店は全国に570店舗あり(平成24年2月調べ)、ニイガタエイドも、全店「認定補聴器専門店」として営業しています。



認定プレート

MACO'S キッチン



ちよっとオシャレに あじ「鰯のムニエル」

鰯と言うと、塩焼きやお刺身などが一般的かもしれませんが、今回は「鰯のムニエル」をご紹介します。鰯は何時でも手に入りますし、ムニエルにして、付け合わせの野菜などを一緒に盛り付けると、食卓も明るくなります。

作 り 方

- ① ぜいご、内臓を取り除いて、冷水で洗い、クッキングペーパーなどで水気を拭く。
- ② 両面に包丁目をいれて、塩・コショウを両面に軽く振って5分ほど置く。
- ③ パットの中に鰯をおき、牛乳カップ半分をかけ、20分ほど浸す(2度ほど返す)。
- ④ パッドから取り出した鰯に小麦粉をふり、余分な粉を叩き落とす。
- ⑤ よく熱したフライパンにサラダ油大さじ2を入れ、盛り付けた時に表になる面を下にして、強火で2分ほど焼く。
- ⑥ ひっくり返して蓋をし、弱火で10分ほど

- 焼き、焼き上がる1分前にバターひとかけらを入れ香りをつける。
- ⑦ フライパンに残った油に、③で鰯を浸しておいた牛乳と、酒小さじ1、醤油小さじ1を加え、ソースを作る。沸騰させてから、塩・こしょうで味を調える。
 - ⑧ ソースをかけ、輪切りにしたレモンをトッピングしたら出来上がり。

＜POINT＞

- 鮮度の良い中型の鰯を選ぶ。
- 鰯の臭みを取るために牛乳に浸す。
- 小麦粉はつけすぎない。
- バターの風味を残すため、バターは最後に。




【材料】(4人前)
鰯…4匹
塩・こしょう…適量
牛乳…カップ1/2
小麦粉…適量
サラダ油…大さじ2
バター…ひとかけ
レモン(輪切り)…4切れ

(ソース)
酒、醤油…各小さじ1
塩・こしょう…適量

読者プレゼント 抽選で下記商品のいずれかをプレゼントします。

- A. エイド「オリジナル
バスタオル」…3名様 B. ワイデックス
「マグカップ」…10名様 C. シーメンス
「ボールペン」…10名様

クロスワードパズル



◎ヒントは本号中にあります。

【タテのかぎ】

1. 「MACO'Sキッチン」今回は○○のムニエル。
2. 「補聴器の日」のマスコットキャラクターは○○くん。
3. 佐渡店の開店祝いで頂いて特に印象的だったものは?
4. 「スタッフコラム」で紹介されているのは、推定樹齢200～400年の天然○○。
5. 2000年代、小型耳かけ型補聴器の登場により、聴カレベルが軽い方にも○○○なく使って頂く事が出来るようになった。
6. 2000年代、ワイヤレス○○○○登場。
7. ハウリングについて。○○の入口と出口が近いほどハウリングが起きやすい。

【プレゼント応募方法】

官製はがきに ①クロスワードの答え ②ご希望のプレゼント番号 ③氏名 ④郵便番号・住所 ⑤電話番号 ⑥アンケートの答えを明記してお送りください。

【応募〆切】平成24年6月30日必着

【応募先】〒950-0901

新潟市中央区弁天2丁目3番11号

ニイガタエイド(株)「みみより通信 編集部」宛


【ヨコのかぎ】

1. 1980年代前半は○○○○補聴器の時代。
4. 「エイドマン」内の男性上着は横じま、ボーダー。では、縦じまは? ○○ライプ。
6. 「私の趣味」で紹介しているお客様の趣味は、○○○。
7. 年齢を重ねるごとに増えるもの。眉間の○○、笑い○○など。
8. ニイガタエイド創業の場所。新潟市西区○○○。
10. 特集「RICタイプってなあに?」で紹介されているユニロン社の補聴器。「ク○○○○」。

【アンケート】

1. 今号で面白かったものをお選びください。(複数可)
⑥特集「RIC」タイプってなあに? ⑦エイドマン ⑧Q&A ⑨私の趣味
⑩スタッフコラム ⑪みみより情報 ⑫MACO'Sキッチン
⑬クロスワードパズル ⑭エイド30年の歩み ⑮補聴器30年の歩み
 2. 今後取り上げてほしいテーマなど、「みみより通信」に対するご意見・ご要望などありましたらお聞かせください。
- ※当選者の発表は、プレゼント商品の発送をもってかえさせていただきます。

クイズの答え
夏に食べたく
なるのは...



【前回の答え】「サンタ」



ワイデックスの補聴器 クリア【フュージョン】



選べるレシーバーで、軽度から高度難聴まで幅広い対応力。
左右の補聴器が連携。両耳装着がより快適に。
専用機器との組み合わせでテレビがもっと楽しめる!



より小さい「ミニ耳かけ型」 RISE2 シリーズで新登場!



Oticon | Intiga インティガミニ CIC 外から見えない耳あな型



「耳、本来の特長」を活かす、マイク分離型オーダーメイド

マイクを外へ。
これが聞こえのヒミツです。

TOUCH - True タッチ・トゥルー

- ・汗に強い。内部部品もナノコート!
- ・風切り音も静か!
- ・リモコン受信機不要でテレビもらくらく!



約30%小型化

Belton unitron NJH

SIEMENS 汗や湿気に強く、こわれにくい!!

シーメンス初の防水・防塵補聴器

AQUARIS アクアリス



お問い合わせ先 ☎ 0800-888-0303 www.siemens.co.jp/hearing

一般社団法人日本補聴器販売店協会加盟店 自立支援法補聴器取扱店

ニイガタ エイド 株式会社 0120-74-4133

http://www.niigata-aid.co.jp

ニイガタエイド 検索

認定補聴器専門店

新潟本店	長岡店	新津店	白根店	佐渡店
Tel.025-244-8803 Fax.025-244-8804 新潟市中央区弁天2丁目3番11号フジパークハイイツ1F ■営業時間/平日9:00～17:30 土曜9:00～16:00 ■定休日/日曜・祝日	Tel.0258-34-6007 Fax.0258-31-3423 長岡市東坂之上町2丁目2番地6 ■営業時間/平日9:00～17:30 土曜9:00～16:00 ■定休日/日曜・祝日	Tel.0250-21-3341 Fax.0250-21-3345 新潟市秋葉区新津本町2丁目3番11号 ■営業時間/平日9:00～17:30 土曜9:00～16:00 ■定休日/日曜・祝日	Tel.025-371-1333 Fax.025-371-1335 新潟市南区白根3069 ■営業時間/平日9:00～17:00 土曜9:00～16:00 ■定休日/日曜・祝日	Tel.0259-52-4715 Fax.0259-52-5857 佐渡市窪田992 ■営業時間/平日9:00～17:00 土曜9:00～15:00 ■定休日/木曜・日曜・祝日